

IDEAL SPRAY®

MITMESUUNALINE FLUORESTSENTSMARKER [PÜSIVUSEGA 9-12 KUUD]


IDEAL SPRAY® seda kasutatakse igat sorti märgete/identifitseerimistähiste tegemisesks mistahes suunas, tänu **360° pöördenurgalise klapi** kasutamisele. **Mõeldud** kanalite, tunnelite märgistamiseks ja horisontaalsete ning vertikaalsete pindade märkimiseks, samuti võib kasutada teedevõrgus, elektriseadmetel ja pinnatööde ajal ...

OMADUSI

- **Rotatsioontoitur:** kasutusala **360° (üles ja alla)**
- Suurepärase nake erinevate pindadega (isegi märjana): betoon, asfalt, rohi, puit jne.
- Kiire kuivamine: u. 5 min.
- Hea nähtavus isegi kaugelt, tänu väga fluorestseeruvale valemile.
- Kapsel on sama värvi kui värv.
- Tähiste kestvus: üheksast kuni kaheteistkümne kuuni (sõltuvalt pinnasest ja kasutustingimustest).
- Töötemperatuur: -20°C kuni 50°C
- Seda saab kasutada tunnelites kaevandustes.



Ideal Spray on saadaval erinevates värvides:



WHITE

Viite nr. 141800



FLUO RED

Viite nr. 141813



FLUO ORANGE

Viite nr. 141816



FLUO YELLOW

Viite nr. 141817



FLUO GREEN

Viite nr. 141818



FLUO BLUE

Viite nr. 141819



FLUO CHERRY RED

Viite nr. 141825

PAKEND

Aerosooliballoonid, võimsusega 650 ml / 500 ml net,
purkides 12 tüki kaupa

OMADUSED

TOOTE LADUSTAMINE JA KÄITLEMINE

Aerosooliballoone tuleb hoida õhutemperatuuril vahemikus 15 kuni 25 °C, suhteline niiskus vahemikus 50% ja 60%.

Ärge jätke purki üle 50°C temperatuuri kätte. Maksimaalne säilitusaeg - 4 aastat (eespool nimetatud tingimustel).

Hoida eemal süttimisallikast, kuumusest ja otsese päikesevalguse eest.

Sarnaselt igale muule tootele on eelõige soovitatav

VÄLTIDA SUITSETAMIST.

KOOSTIS

Sideaine: akrüül

Pigmendid: pliivaba ja kaadmiumivabad mineraal ja orgaanilised aineid.

Lahustid: kompleksseguga klooritud lahustid ja aromaatsed ühendid (tolueen, ksüleen jne).

Propellent: eriline isobuteeni ja propaani segu.

KASUTAMINE

Manuaalne.

TÖÖOHUTUS JA TERVISHOID

Palun vaadake ohutuskaarti, mis näha tasuta veebilehel:

www.quick-fds.com.

CLP määramine ohu kahe piktogrammiga



CONSEILS D'EMPLOI



- Mitte puhuda (mitmesuunaline klapp)
- Võib olla kasutatud üles alla positsioonis, et tagada selged ja täpsed märgised, rakendada pinnasest 10 cm kauguselt.



VÄRVIDE MÄÄRAMINE JA TARVIKUTE KOHALDAMINE